




## Stupnjevana čeljust s prevlakom, za T-Rex / Centro Gripp pomična, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361215 125
GTIN	4250364401449
Razred artikla	34A

### Opis

#### Upotreba:

Za stezanje paralelnih predobrađenih obradaka.

#### Materijal:

Kaljeni čelik, **stezne površine prevučene** radi povećanja faktora trenja, **povećana snaga stezanja najmanje za faktor 1,5** (tvrđ. 80 HRC).

#### Odgovara:

Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.

### Tehnički opis

Stezni raspon S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Visina čeljusti h	26 mm
Visina h <sub>1</sub>	14 mm
Širina čeljusti b za tip	124,4 mm 125
Stezni raspon S4	48 – 114 / – mm
Stezni raspon S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

odgovaraju kodu boja	T-Rex
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
Stuba s	5 mm
e	21 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust