



Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO, mjerno područje: 6-12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje. Produžetak 100 mm br. 428802.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	8 / 10 mm
Broj mjernih vijaka	3
Mjerno područje	6 - 12 mm
Granica odstupanja	0.004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 1/100	428802 1/100
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 6-8 mm	428800 6-8
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 10-12 mm	428800 10-12
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 8-10 mm	428800 8-10