



Garnitura digitalnih XTL-unutarnjih brzih mikrometara, mjerno područje: 50-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428760 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	65 / 80 mm
Broj mjernih glava	3
Mjerno područje	50 - 100 mm
Granica odstupanja	0,005 mm

Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Pribor

Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032