



## Prizmatična čeljust Centro Gripp, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361185 125
GTIN	4250364402347
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Kut prizme 120° – visina osi 53 mm s obje strane. Čeljusti se otvaraju toliko da se obradak može izvaditi prema gore – također i kod maksimalnog Ø.

**Upotreba:**

Za stezanje cilindričnih okruglih komponenti.

**Materijal:**

Čelik kaljen i brušen.

**Odgovara:**

Centro Gripp br. 361180.

### Tehnički opis

za tip	125
c	12 mm
Stezni Ø prizme D <sub>1</sub>	17 - 42 mm
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
Stezni Ø prizme D <sub>2</sub>	38 - 104 mm

Visina čeljusti h	81 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
c <sub>1</sub>	39 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust