



## Nosiva čeljust pomična, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361336 125
GTIN	4250364402415
Razred artikla	34A

### Opis

#### Upotreba:

Nosiva čeljust koja se zakreće služi za stezanje neparalelnih steznih površina i neophodna je za stezanje obradaka koji nemaju paralelne površine.

#### Odgovara :

Titan 2 br. 361302.

#### Napomena:

Prihvat klina + pribor br. 361341 – 361352, grip umetci br. 361238 – 361250.  
odgovaraju kodu boja: LCV125G

### Tehnički opis

za tip	125
Širina čeljusti b	97 mm
c	24 mm
Visina čeljusti h	20 mm
Duljina čeljusti l	189 mm
odgovaraju kodu boja	Titan 2
odgovaraju kodu boja	LCV125G
Vrsta proizvoda	Čeljust škripca

---

**Pribor**

Prihvat klina tip 2	361341 2
Prihvat klina tip 1	361341 1
Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 34 mm	361343 34
Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 43 mm	361343 43
Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 23 mm	361343 23
Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 48 mm	361343 48
Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 29 mm	361343 29