



Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO, mjerno područje: 11-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje. Produžetak 150 mm br. 428802.

Tehnički opis

Mjerno područje	11 - 20 mm
Prsten za namještanje Ø	11 / 17 mm
Broj mjernih vijaka	3
Granica odstupanja	0.004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 12-20 mm	020550 12-20
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 14-17 mm	428800 14-17
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 17-20 mm	428800 17-20
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 2/150	428802 2/150
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 11-14 mm	428800 11-14