



## Unutarnji mikrometar IMICRO, mjerno područje: 4-4,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428800 4-4,5
GTIN	7630041108347
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i **za velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda). Mjerne površine od kaljenog čelika (HV30 - 770).

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

#### Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

### Tehnički opis

Dimenzija a	2 mm
Standardna mjerna dubina	20 mm
Mjerno područje	4 - 4,5 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200