



Digitalni XTL-unutarnji mikrometar, mjereno područje: 25-35mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 428760 25-35 |
| GTIN | 2050001706461 |
| Razred artikla | 46B |

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Očitavanje | 0,001 mm |
| Mjerno područje | 25 - 35 mm |
| Standardna mjerna dubina | 66 mm |
| Dubina mjerenja s produžetkom | 230 mm |
| Dimenzija a | 0,5 mm |
| Granica odstupanja | 0,004 mm |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | DIN 863 |
| Očitavanje | mm / cola |
| Prihvat | RS232C sučelje |
| Prihvat | USB-sučelje |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |

Usluge

| | |
|--|------------|
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm | 022500 50 |
| DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Priključni kabel Duplex tip USB2 | 498950 USB2 |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip | 498965 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150 | 428510 4/150 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm | 484030 25 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip | 498975 |
| Priključni kabel Duplex tip 2 | 498950 2 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm | 484030 35 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm | 484030 28 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm | 484030 32 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm | 484030 34 |

| | |
|--|---------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm | 484030 30 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm | 484030 26 |