



NC visokotlačna stega T-Rex, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361202 125
GTIN	4250364401951
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Gornja i donja površina brušene. **Uključujući provrte 25H6 M10 za stezni sustav s nulatom točkom osnog razmaka 200 mm.**

Oznaka:

Masivno, kompaktno osnovno tijelo (GGG 60) uz istod. veliki stezni raspon. Potpuno oklopljena i nitrirana vretena (povećana radna sigurnost, optimirana zaštita od odvojenih čestica, minimalna potreba za čišćenjem).

Funkcija:

Stezanje s namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm) uz neznatan gubitak prostora za alat oko obratka (u kombinaciji s čeljusnima / grip umetaka). **Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim pojačivačem sile.**

Upotreba:

Sigurno i brzo stezanje **neobrađenih dijelova, plamenom i pilom rezanih obradaka** koje se vrši penetracijom **kaljenih i izmjenjivih šiljaka Grip umetaka** u obradak. Prikladno za sve materijale do čvrstoće ca. 1000N/mm²sa izuzetkom otvrdnjenih izradaka.

Odgovara:

Nosive čeljusti, fiksne, br. 361206; 361208.

Nosive čeljusti, okretne, br. 361207; 361209.

Dio isporuke:

4 vijka za pričvršćivanje, 6-kutni nastavak za odvijač 3/8 cola. Dodatno 3 6-kutna ključa (SW 5 / 8 / 10).

Dodatni pribor:

· **Konzola vidi br. 361230 vel. 125.**

- Stezni nastavci vidi br. 361238 – 361250; 361260
- Čeljusti za škripac, vidi br. 361210; 361215.
- Nosiva čeljust fiksna vidi br. 361206 vel. 125.
- Nosiva čeljust pomična vidi br. 361207 vel. 125.
- Nosiva čeljust univerzalni komplet sa škripcem vidi br. 361208 vel. 125.
- Nosiva čeljust univerzalni komplet sa škripcem, pomična vidi br. 361209 vel. 125.
- Univerzalni komplet sa škripcem vidi br. 361345 vel. 125.
- Čeljusti za stezanje prema dolje vidi br. 361228; 361229 vel. 125.
- Momentni ključ br. 656050 vel. 60
- Čeljusti za škripac, vidi br. 361217; 361218.
- Stepenasta lajsna vidi br. 361223 vel. 125.
- Stezni vijak br. 360025, 25M10 odnosno 25M10/138.
- Garnitura za poravnavanje i fiksiranje, br. art. 360530.

Tehnički opis

Uzdužni utor I H8	30 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	T-Rex
Okretni moment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Tip	125
Težina	18 kg
Širina osnovnog tijela B	154 mm
Ukupna duljina	256 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Provrt za pričvršćivanje u	13 mm
f	21 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Serija	T-Rex
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 125	360435 125
Nosiva čeljust za univerzalne Grip umetke za T-Rexfiksna za tip 125	361208 125
Čeljust 20 mm za T-Rexfiksna za tip 125	361225 125
Prizmatična čeljust Centro Gripp za tip 125	361185 125
Nosiva čeljust za grip umetke za T-Rex / Centro Grippokretna za tip 125	361207 125
Konzola za tip 125	361230 125
Neobrađena čeljust za Centro Gripp za tip 125	361186 125
Grip čeljust za T-Rexfiksna za tip 64	361217 64
Grip čeljust za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 64	361218 64
Čeljust 20 mm za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 125	361227 125
Univerzalna grip garnitura (kofer s 4 jedinice) za tip 125	361345 125
Univerzalna čeljust za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361229 125
Grip čeljust za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 125	361218 125
Par paralelnih umetaka za klik sustav za tip 125	361223 125
Nosiva čeljust za univerzalne Grip umetke za T-Rex / Centro Grippokretna za tip 125	361209 125
Čeljust 64 mm za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 125	361222 125
Grip umetak od tvrdog metala, visina 7,1 – 8,6 mm tip	361242
Univerzalna čeljust za T-Rexfiksna za tip 125	361228 125
Grip čeljust za T-Rexfiksna za tip 125	361217 125
Graničnik za obratke	360555
Nosiva čeljust za Grip umetke za T-Rexfiksna za tip 125	361206 125
Stupnjevana čeljust s prevlakom, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361215 125
Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 300	360430 300
Grip umetak u obliku prizme za tip 125	361350 125

Čeljust 64 mm za T-Rexfiksna za tip 125

361220 125