



Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO, mjerno područje: 40-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje. Produžetak 150 mm br. 428802.

Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	6
Mjerno područje	40 - 100 mm
Prsten za namještanje Ø	50 / 70 / 90 mm
Granica odstupanja	0,004 / 0,005 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 40-100 mm	020550 40-100
------------------------------------------------------------------------	---------------

Pribor

Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 90-100 mm	428800 90-100
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 70-80 mm	428800 70-80
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 40-50 mm	428800 40-50
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/150	428802 4/150
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/500	428802 4/500
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 50-60 mm	428800 50-60
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 80-90 mm	428800 80-90
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 60-70 mm	428800 60-70
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85