



## Unutarnji mikrometar IMICRO, mjerno područje: 150-175mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda). Mjerne površine od tvrdog metala (HV5–1300).

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

#### Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

### Tehnički opis

Mjerno područje	150 - 175 mm
Standardna mjerna dubina	81 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1581 mm
Dimenzija a	26 mm
Granica odstupanja	0,007 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm	022500 200

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm	484030 160
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 5/500	428802 5/500
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 5/150	428802 5/150