



Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO, mjerno područje: 100-200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje. Produžetak 150 mm br. 428802.

Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	100 - 200 mm
Prsten za namještanje Ø	125 / 175 mm
Granica odstupanja	0,006 / 0,007 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 100-200 mm	020550 100-200
-------------------------------------------------------------------------	----------------

Pribor

Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 175-200 mm	428800 175-200
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 190 mm	484030 190
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 5/500	428802 5/500
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 5/150	428802 5/150
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 150-175 mm	428800 150-175
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 100-125 mm	428800 100-125
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm	484030 160
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 125-150 mm	428800 125-150
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 110 mm	484030 110
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 140 mm	484030 140