



NC visokotlačna stega TITAN 2, tip: 125L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361302 125L
GTIN	4250364402385
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.

Karakteristike: Stega za modularni stezni sustav. **Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.** Čeljusti s vijcima M12. Visina stezanja od 8 mm prilikom stezanja prema dolje, 3 mm kod grip stezanja. Moguće stezanje u blizini neutralne osi. Stezne su čeljusti prethodnih modela kompatibilne. Izlazni otvor za rashladno sredstvo i odvojene čestice. Precizni utori za poravnavanje. Navoj za graničnik obratka i za nastavke. Maksimalna stezna sila 40 kN.

Prednost:

Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.

- **Pouzdana stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim steznim rasponom.**
- **Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.**

Funkcija:

Stezanje isključivo namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm). Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim multiplikatorom sile.

Upotreba:

Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje prema dolje. Stezanje **neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova** se vrši utiskivanjem **kaljenih i izmjenjivih šiljaka** u obradak. Prikladno za sve materijale do vlačne čvrstoće od 1.000 N/mm². Primjenjiva horizontalno i bočno.

Dio isporuke:

Uključuje 3 6-kutna ključa, 12-kutni uložak za nasadni ključ SW 14, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

- **Čeljusti br. 361331 – 361970.**

- **Momentni ključ br. 656050 vel. 60.**
- **Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293 i 361294 vel.125.**
- **Adapterske ploče br. 361297 i 361298 vel. 125**

Napomena:

Moguće produljenje steznog raspona pomoću osnovnog tijela br. 360420 vel. 125.

Tehnički opis

g	24 mm
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
Tip	125L
Ukupna duljina	587 mm
Težina	38 kg
f	21 mm
Širina osnovnog tijela B	126 mm
Poprečni utor	20 mm
r	216 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Titan2/TitanSense
Udaljenost utora p	176 mm
Uzdužni utor	20 mm
Visina osnovnog tijela c	100 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Garnitura u koferu za 5-osnu čeljust	361365
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 1	361346 1
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 2	361346 2
Stupnjevana čeljust za grip umetkepomihna za tip 125	361347 125
Čeljust za 5-osnu obradu za tip MOBIL	361361 MOBIL
Graničnik za obratke	360555

Nosiva čeljustfiksna za tip 125	361331 125
Nosiva čeljustpomična za tip 125	361336 125
Čeljust reducirane širinefiksna za tip 125	361354 125
Grip umetak s 2 šiljka, visina 5,2 – 6,7 mm tip	361240
Čeljust za 5-osnu obradu za tip FIX	361361 FIX
Stupnjevana čeljust za grip umetkefiksna za tip 125	361348 125
Čeljust reducirane širinepomična za tip 125	361353 125
Grip umetak od tvrdog metala, visina 7,1 – 8,6 mm tip	361242