



Unutarnji mikrometar IMICRO, mjerno područje: 30-35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda). Mjerne površine obložene titanovim nitridom (TIN) (HV5 - 2300).

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	78 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1578 mm
Dimenzija a	7 mm
Mjerno područje	30 - 35 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/150	428802 3/150
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/500	428802 3/500
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 33 mm	484030 33