

## Garant

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 160, Ø stezanja D1: 8mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300276 8
GTIN	4045197829849
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

**GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	8
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvata	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
	308610 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom Ø D1 8 mm

309900 8