

**Tlačni vijak s navojem, tip: 12X80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	377050 12X80
GTIN	4020772099473
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kaljen, pocinčani, kromiran, čvrstoća 8.8.
- Vulkuniziran, na ulje otporan pritisni dio (bez silikona).

Upotreba:

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

Tehnički opis

Ukupna duljina	100 mm
visina tlačnog komada	24 mm
Veličina steznih vijaka	M12×76 mm
Ø	31 mm
Tip	6894
Vrsta proizvoda	Vijak

