

**Garant**

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 160, Ø stezanja D1: 6mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300351 6
GTIN	4045197830036
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

**GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	6
Prihvat	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6

