

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 130, Ø stezanja D1: 32mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300346 32
GTIN	4045197830227
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:**GARANT –**Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.**S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Vanjski Ø D	72 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom \varnothing D1 32 mm

309900 32