

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 130, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300525 32
GTIN	4045197830258
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****GARANT –**

- Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.
- Centralni provrt.

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 130 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Vanjski Ø D	50 mm
za ER stezna kliješta	32
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Stezni Ø D ₁	2-20 mm
Prihvat	SK 40 A = 130
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
	308605 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
	309418 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308802 40

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i
razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm

309448 6

ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32

309617 32

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 9 mm

309002 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm

309000 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
16 mm

309414 16

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308986 8

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm

309432 8

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309001 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 18 mm

309002 18

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom

309026

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308812 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308986 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308981 5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
10 mm

309414 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm

308981 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9
mm

309414 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6
mm

309414 6

ER stezna matica High Speed za ER 32

309610 32

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna matica za ER 40	309580 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40

Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna matica za ER 32	309580 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309416 7
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12