

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 130, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300575 16
GTIN	4045197830272
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i obložena, visoka stezna sila uz nezatno trošenje.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 16

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 16

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
za ER stezna kliješta	16
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16
Rezervna matica HOLEX br. 309580	16
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	SK 50 A = 130
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna matica za ER 16	309580 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
	308720 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6
mm

309402 6

Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16

309745 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
2,8 mm

309403 2,8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308920 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
2,8 mm

309402 2,8

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i
razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm

309445 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308921 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308901 3

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i
razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm

309445 4