

HOLEX

Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni \varnothing D1: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302058 12
GTIN	4045197830333
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	12 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302140; 302135
Vanjski \varnothing D	49,5 mm
L ₂	40 mm
Korisna duljina L ₁	61,5 mm

Putanja V	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Ø D ₂	32 mm
Navoj M	M10×1
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302135 4
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302140 4
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302140 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50