

**HOLEX****Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302058 16
GTIN	4045197830340
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	45 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Navoj M	M12×1
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm

Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50