



## Digitalni XTL-unutarnji mikrometar, mjerne područje: 65-80mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

#### Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

### Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	80 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Mjerno područje	65 - 80 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,005 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75