

**Tlačni vijak s navojem, tip: 4X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

- Kaljen, pocinčani, kromiran, čvrstoća 8.8.
- Vulkaniziran, na ulje otporan pritiski dio (bez silikona).

**Upotreba:**

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

**Tehnički opis**

visina tlačnog komada	8 mm
Ukupna duljina	32 mm
Ø	11 mm
Veličina steznih vijaka	M4×24 mm
Tip	6894
Vrsta proizvoda	Vijak

