



## Unutarnji mikrometar IMICRO, mjerno područje: 40-50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda). Mjerne površine obložene titanovim nitridom (TIN) (HV5 - 2300).

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

#### Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

### Tehnički opis

Mjerno područje	40 - 50 mm
Dimenzija a	11 mm
Standardna mjerna dubina	84 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1584 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

## Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/500	428802 4/500
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/150	428802 4/150