

**Stezna čeljust, mekana pomična, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361325 125
GTIN	4250364400947
Razred artikla	34A

Opis**Upotreba:**

Za izradu čeljusti prema vlastitim potrebama.

Materijal:

GGG 40.

Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

Dio isporuke:

Uključuje pritezne vijke, 1 steznu čeljust.

Tehnički opis

za tip	125
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense

odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust