



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 150
GTIN	4045197310910
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

Tehnički opis

Težina	6,5 kg
Ø kružnice	80 / 120 mm
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm ²
Dubina centriranja	5 mm

Ø dijelaza centriranje	50 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
maksimalni Ø bušenja	24 mm
Ø glave	150 mm
Ø jezgra nije magnetizirana	20 mm
Ø navoja	8×M6
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava