


**Garant****Čelični tračni metar „Quickmeter“, duljina trake: 2m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461992 2
GTIN	4045197523570
Razred artikla	41H

**Opis****Izvedba:**

Nehrđajuća i nelomljiva čelična mjerna traka sa slojem laka otpornim na abraziju.  
S praktičnom kopčom za remen.

**Prednost:**

Zahvaljujući konveksnom plombiranju traka je **polegnuta** na stol; time se mjere mogu jednostavno i bez greške iščitati i prenijeti.

**Funkcija:**

**Pritiskom tipke samostalno** se odmotava, a odmotavanje se zaustavlja kada se tipka otpusti.

**Tehnički opis**

Duljina trake	2 m
Širina trake	16 mm
širina	24 mm
Ø	62 mm
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
<b>Usluge</b>	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 2 m	026240 2