



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 250
GTIN	4045197310934
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

Tehnički opis

Ø glave	250 mm
Težina	20 kg
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
maksimalni Ø bušenja	50 mm

Ø dijelaza centriranje	80 mm
Dubina centriranja	5 mm
Ø jezgra nije magnetizirana	30 mm
Ø navoja	8×M6
Ø kružnice	140 / 220 mm
Nazivna snaga pridržavanja	135 N/cm ²
Visina	70 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava