



## Stežna ploča s trajnim magnetom, fina poprečna podjela polova, duljina magn. dijela: 175mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 380500 175    |
| GTIN           | 4045197310675 |
| Razred artikla | 33S           |

### Opis

#### Izvedba:

- Snažan sustav magneta.
- Konstantni poprečni polni korak.
- Stalna postojanost sile stezanja po čitavoj širini i bočnim uzdužnim površinama polne ploče.
- Lamelle od mjedi 0,5 mm / čelika 1,4 mm.

#### Upotreba:

- Za radove brušenja i erodiranja.
- Univerzalno stezanje malih, srednjih obradaka proizvoljne debljine. (Posebice prikladna za tanke obratke).
- Osigurava se stabilna snaga držanja na cijeloj širini i na svim površinama po duljini.

### Tehnički opis

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Težina                      | 7 kg         |
| Tolerancija visina          | +0,5 / -2 mm |
| širina                      | 100 mm       |
| Visina magnetskog polja     | 6 mm         |
| Duljina ploče polova        | 175 mm       |
| Trošenje pločice s polovima | 8 mm         |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Visina                     | 49 mm                |
| Nazivna snaga pridržavanja | 80 N/cm <sup>2</sup> |
| Vrsta proizvoda            | Magnet stezne ploče  |