

**Tlačni vijak s navojem, tip: 8X45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	377050 8X45
GTIN	4020772099497
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kaljen, pocinčani, kromiran, čvrstoća 8.8.
- Vulkaniziran, na ulje otporan pritiski dio (bez silikona).

Upotreba:

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

Tehnički opis

visina tlačnog komada	16 mm
Ø	21 mm
Ukupna duljina	58 mm
Veličina steznih vijaka	M8×42 mm
Tip	6894
Vrsta proizvoda	Vijak

