

Garant**Tračni metar s prozorčićem i magnetskim kućištem, duljina trake: 3m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462215 3
GTIN	4045197226013
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

- **Plastično kućište otporno na udarac.**
- **Umetnuti aluminijski profili na obje funkcijske površine. Time se osiguravaju točne dosjedne površine za unutarnje i vanjsko mjerenje.**
- **Aluminijski profili neosjetljivi na toplinu i mehaničko opterećenje.**
- **Mjerna traka lakirana je pečenim lakom, tiskana u crnoj boji. Plombiran = otporan na savijanje, s kliznom krajnjom kukicom (za unutarnje i vanjsko mjerenje). Skala izrazitog kontrasta, otporna na abraziju i koroziju.**
- **Podjela na mm / mm (gornji rub i donji rub).**
- **Očitavanje skale u prozorčiću u istom smjeru kao i na traci.**

S dva jaka magneta na podnožju.

Tehnički opis

Širina trake	16 mm
Visina kućišta	63 mm
Duljina kućišta	63 mm
Širina kućišta	24 mm
Duljina trake	3 m
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
Usluge	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5