

Garant**Čelični tračni metar „Quickmeter“, duljina trake: 2Hm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461992 2H
GTIN	4045197679512
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Nehrđajuća i nelomljiva čelična mjerna traka sa slojem laka otpornim na abraziju. S praktičnom kopčom za remen. S preklopnom kukom.

Prednost:

Zahvaljujući konveksnom plombiranju traka je **polegnuta** na stol; time se mjere mogu jednostavno i bez greške iščitati i prenijeti.

Funkcija:

Pritiskom tipke samostalno se odmotava, a odmotavanje se zaustavlja kada se tipka otpusti.

Tehnički opis

Duljina trake	2 m
Širina trake	16 mm
širina	24 mm
Ø	62 mm
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Kalibriranje	G1

Vrsta proizvoda

Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 2 m

026240 2