



## Stezna ploča s trajnim magnetom, fina poprečna podjela polova, duljina magn. dijela: 300mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 380500 300    |
| GTIN           | 4045197310699 |
| Razred artikla | 33S           |

### Opis

#### Izvedba:

- Snažan sustav magneta.
- Konstantni poprečni polni korak.
- Stalna postojanost sile stezanja po čitavoj širini i bočnim uzdužnim površinama polne ploče.
- Lamelle od mjedi 0,5 mm / čelika 1,4 mm.

#### Upotreba:

- Za radove brušenja i erodiranja.
- Univerzalno stezanje malih, srednjih obradaka proizvoljne debljine. (Posebice prikladna za tanke obratke).
- Osigurava se stabilna snaga držanja na cijeloj širini i na svim površinama po duljini.

### Tehnički opis

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga pridržavanja  | 80 N/cm <sup>2</sup> |
| Visina                      | 51 mm                |
| širina                      | 150 mm               |
| Tolerancija visina          | +0,5 / -2 mm         |
| Trošenje pločice s polovima | 8 mm                 |
| Duljina ploče polova        | 300 mm               |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Težina                  | 19,7 kg             |
| Visina magnetskog polja | 6 mm                |
| Vrsta proizvoda         | Magnet stezne ploče |