

**Čelična mjerina traka, uska, nehrđajuća matirana, Ukupna duljina: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461800 100
GTIN	4045197234858
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Od **nehrđajućeg** čelika za opruge. Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda. Gornji brid s podjelom na 1/2 mm, a donji brid s podjelom na 1 mm.

Tehnički opis

Debljina presjeka	0,5 mm
Duljina	100 mm
Širina presjeka	13 mm
Kalibriranje	F8
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

KalibriranjeČelična traka maks. duljina 500 mm	026200 500
--	------------