



Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 8-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od \varnothing 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od \varnothing 12 HM).

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	54 mm
Mjerno područje	8 - 10 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	154 mm
Prsten za namještanje \varnothing	8 mm
Dimenzija a	1,5 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 6-12	428993 6-12