



Stezna ploča s trajnim magnetom, fina poprečna podjela polova, duljina magn. dijela: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380500 350
GTIN	4045197310705
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- Snažan sustav magneta.
- Konstantni poprečni polni korak.
- Stalna postojanost sile stezanja po čitavoj širini i bočnim uzdužnim površinama polne ploče.
- Lamelle od mjedi 0,5 mm / čelika 1,4 mm.

Upotreba:

- Za radove brušenja i erodiranja.
- Univerzalno stezanje malih, srednjih obradaka proizvoljne debljine. (Posebice prikladna za tanke obratke).
- Osigurava se stabilna snaga držanja na cijeloj širini i na svim površinama po duljini.

Tehnički opis

Duljina ploče polova	350 mm
Nazivna snaga pridržavanja	80 N/cm ²
Visina	51 mm
širina	150 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Trošenje pločice s polovima	8 mm

Težina	23 kg
Visina magnetskog polja	6 mm
Vrsta proizvoda	Magnet stezne ploče