



Stezna ploča s trajnim magnetom, poprečna podjela polova, duljina magn. dijela: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380100 250
GTIN	4045197310620
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- Snažan neodimijski magnetski sustav.
- Paljenje/gašenje putem ručice.
- U ugašenoj poziciji blago protupolje osigurava olakšanje skidanja izradaka.
- Postavljeno sa zahvatom po duljini i poprečno.
- Letvice od 3 mm mjeda / 12 mm čelika.
- Magnetsko polje bez širenja, time se sprječava magnetiziranja izratka.

Upotreba:

- Za tešku obradukao što je glodanje za grubu obradu.
- Za male, srednje i velike izratke, također i za izratke s hrapavom ili neravnom površinom.

Tehnički opis

Visina magnetskog polja	12 mm
Težina	17 kg
Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm ²
Visina	56 mm
širina	150 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Trošenje pločice s polovima	5 mm

Duljina ploče polova	250 mm
Vrsta proizvoda	Magnet stezne ploče