

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 10-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	10 - 12 mm
Prsten za namještanje Ø	10 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	154 mm
Dimenzija a	1,5 mm
Standardna mjerna dubina	54 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 6-12	428993 6-12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10