

Mahr**Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara, mjesto mjerenja: 12-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428940 12-20
GTIN	4059192011017
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga odmah spremnim za mjerenje. Mogu se izmjenjivati relativno i apsolutno mjerenje. Priključni navoj za jednostavnu zamjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40 mm mjerna glava od aluminija za lagano rukovanje. **Od 12 mm za mjerenja do dna rupe.**

Funkcija:

IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428930 s pripadajućim prstenovima za namještanje.

Tehnički opis

Broj mjernih glava	2
Broj prstenova za namještanje	1
Prsten za namještanje Ø	16 mm
Mjesto mjerenja	12 - 20 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 52
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Pribor

Priključni kabl simplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Priključni kabl simplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Priključni kabl simplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975

