

HOLEX**Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana s podjelom na stražnjoj strani, Ukupna duljina: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461805 150
GTIN	4045197234919
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Od **nehrđajućeg** čelika za opruge. Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda. Gornji brid s podjelom na 1/2 mm, a donji brid s podjelom na 1 mm. S dodatnom skalom na stražnjoj strani.

Tehnički opis

Širina presjeka	13 mm
Debljina presjeka	0,5 mm
Duljina	150 mm
Kalibriranje	F8
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

KalibriranjeČelična traka maks. duljina 500 mm	026200 500
------------------------------------------------	------------