

 Mahr

Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 8-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428900 8-10
GTIN	4059192010584
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	8 - 10 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	133 mm
Dimenzija a	1,8 mm
Standardna mjerna dubina	58 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar s 3 točke

UslugeDAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks.
mjerno područje 200 mm

022510 200

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno
područje 20 mm

022500 20

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm

484030 9