



## Stezna ploča s trajnim magnetom, poprečna podjela polova, duljina magn. dijela: 350mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380100 350
GTIN	4045197310637
Razred artikla	33S

### Opis

#### Izvedba:

- Snažan neodimijski magnetski sustav.
- Paljenje/gašenje putem ručice.
- U ugašenoj poziciji blago protupolje osigurava olakšanje skidanja izradaka.
- Postavljeno sa zahvatom po duljini i poprečno.
- Letvice od 3 mm mjeda / 12 mm čelika.
- Magnetsko polje bez širenja, time se sprječava magnetiziranja izratka.

#### Upotreba:

- Za tešku obradukao što je glodanje za grubu obradu.
- Za male, srednje i velike izratke, također i za izratke s hrapavom ili neravnom površinom.

### Tehnički opis

Duljina ploče polova	350 mm
Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm <sup>2</sup>
Težina	24 kg
Visina magnetskog polja	12 mm
Visina	56 mm
širina	150 mm
Trošenje pločice s polovima	5 mm

Tolerancija visina

+0,5 / -2 mm

Vrsta proizvoda

Magnet stezne ploče