

**Mahr****Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara, mjesto područje: 20-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga odmah spremnim za mjerenje. Mogu se izmjenjivati relativno i apsolutno mjerenje. Priključni navoj za jednostavnu zamjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40 mm mjerna glava od aluminija za lagano rukovanje. **Od 12 mm za mjerenja do dna rupe.**

**Funkcija:**

IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428930 s pripadajućim prstenovima za namještanje.

**Tehnički opis**

Prsten za namještanje Ø	25 / 40 mm
Mjesto područje	20 - 50 mm
Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih glava	4

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 52
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Pribor

Priključni kabela simplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabela simplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35

Priključni kablesimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 23 mm	484030 23