

**Mahr****Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 85-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.<br>Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.<br>Brzi pogon s integriranom spojkom.<br>Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

**Tehnički opis**

Dimenzija a	0 mm
Standardna mjerna dubina	97 mm
Mjerno područje	85 - 100 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	247 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar s 3 točke

**Usluge**DAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks.  
mjerno područje 200 mm

022510 200

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno  
područje 100 mm

022500 100

**Pribor**

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm

484030 90