

Garant**Tračni metar s prozorčićem, duljina trake: 2,5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

- **Plastično kućište otporno na udarac.**
- **Umetnuti aluminijski profili na obje funkcijske površine. Time se osiguravaju točne dosjedne površine za unutarne i vanjsko mjerenje.**
- **Aluminijski profili neosjetljivi na toplinu i mehaničko opterećenje.**
- **Mjerna traka lakirana je pečenim lakom, tiskana u crnoj boji. Plombiran = otporan na savijanje, s kliznom krajnjom kukicom (za unutarne i vanjsko mjerenje). Skala izrazitog kontrasta, otporna na abraziju i koroziju.**
- **Podjela na mm / mm (gornji rub i donji rub).**
- **Očitavanje skale u prozorčiću u istom smjeru kao i na traci.**

Najmanji tračni metar s prozorčićem za unutarne mjerenje.

Tehnički opis

Visina kućišta	48 mm
Širina trake	8 mm
Duljina kućišta	48 mm
Širina kućišta	15 mm

Duljina trake	2,5 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5
--	----------