

 Mahr

## Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 12-16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428900 12-16
GTIN	4059192010607
Razred artikla	43A

### Opis

#### Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.<br>Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.<br>Brzi pogon s integriranom spojkom.<br>Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

#### Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

### Tehnički opis

Dimenzija a	0 mm
Mjerno područje	12 - 16 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	139 mm
Standardna mjerna dubina	64 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar s 3 točke

**Usluge**

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm

022500 20

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm

022510 200

**Pribor**

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm

484030 14