



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 130mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 130
GTIN	4045197310903
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

Tehnički opis

Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Ø glave	130 mm
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm ²
Težina	5,7 kg

Dubina centriranja	5 mm
maksimalni Ø bušenja	20 mm
Ø jezgra nije magnetizirana	16 mm
Ø kružnice	100 mm
Ø navoja	4×M6
Ø dijelaza centriranje	50 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava