

**HOLEX****Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 20-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

**Dio isporuke:**

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

**Dodatni pribor:**

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

**Tehnički opis**

Prsten za namještanje Ø	25 mm
Mjerno područje	20 - 25 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	240 mm
Standardna mjerna dubina	90 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

## Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 20-30	428993 20-30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22