

 Mahr

Unutarnji mikrometar Micromar, mjesto područje: 16-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428900 16-20
GTIN	4059192010614
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjesto vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjesto glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjesto glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Dimenzija a	0 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	139 mm
Standardna mjesto dubina	64 mm
Mjesto područje	16 - 20 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjesto tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar s 3 točke

UslugeDAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks.
mjerno područje 200 mm

022510 200

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno
područje 20 mm

022500 20

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm

484030 18